

## ODDIALENÉ TLAČIDLÁ GEBERIT NA NÁDRŽKY SIGMA A OMEGA

### TYP 01



116.042.11.1 biela, plast

### TYP 10



116.055.KJ.1 biela/kružok lesklý chróm, plast

### HRANATÉ



116.051.KT.1 biela/brúsený chróm, plast

### TYP 10 elektronické, do siete



115.936.14.6 rozeta matná čierna, plast



116.042.21.1 lesklý chróm, plast



116.055.KK.1 biela/kružok zlatá, plast



116.051.KA.1 lesklý chróm/matný chróm, plast



115.936.SN.6 rozeta brúsená ušľachtilá oceľ, kov



116.042.JQ.1 matný chróm, plast



116.055.KH.1 lesklý chróm/kružok matný chróm, plast



116.051.KV.1 čierna/lesklý chróm, plast



116.055.JQ.1 matný chróm/kružok lesklý chróm, plast



116.051.GH.1 brúsený chróm/brúsený chróm, kov



116.055.KM.1 čierna/kružok lesklý chróm, plast



116.052.21.1 lesklý chróm/lesklý chróm, plast



116.055.DW.1 čierna/kružok matná čierna, plast  
116.055.16.1 matná čierna/kružok čierna, plast

### ROZMERY ODDIALENÝCH TLAČIDIEL:

Ø 94 mm: typ 01 a 10  
Ø 60 mm: typ 10 elektronické  
129 x 74 mm: hranaté



- Možno umiestniť kamkoľvek do vzdialenosti 1,7 m od splachovacej nádržky.
- Splachovanie dvoma množstvami vody.
- Určené na podomietkovú montáž.
- Vhodné na nádržky Sigma aj Omega (elektronické tlačidlo je vhodné iba na nádržky Sigma).
- Na prekrytie servisného otvoru sú v ponuke krycie dosky v rôznych dizajnoch.
- V ponuke sú aj varianty vyčnievajúce alebo na montáž do nábytku.
- Matné tlačidlá majú povrchovú úpravu easy-to-clean, ktorá minimalizuje zanechávanie viditeľných odtlačkov na tlačidle.
- Oddialené tlačidlá je nutné objednávať spoločne s podomietkovou nádržkou vo fáze hrubej stavby.
- Ohľadom oddialených tlačidiel na nádržku Sigma 8 cm kontaktujte, prosím, obchodno-technických poradcov firmy Geberit.

Geberit Slovensko s.r.o.  
Karadžičova 10  
821 08 Bratislava

T: +421 2 4920 3071  
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk

## PREHĽAD OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL 2023 SPRÁVNÁ VOĽBA

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

Zobrazené farby sa môžu odlišovať od reálnych farieb z dôvodu technológie tlače.  
Vyhradzujeme si právo na produktové zmeny vyplývajúce z napredovania vývoja technológií.

SK2023 © Geberit Slovensko s.r.o.

■ GEBERIT

## TLAČIDLÁ GEBERIT NA NÁDRŽKY OMEGA

### OMEGA20



115.085.KJ.1 biela/kružky lesklý chróm, plast  
115.085.JT.1 matná biela/kružky lesklý chróm, plast



115.085.KK.1 biela/kružky zlatá, plast



115.085.KH.1 lesklý chróm/kružky matný chróm, plast



115.085.JQ.1 matný chróm/kružky lesklý chróm, plast



115.085.KM.1 čierna/kružky lesklý chróm, plast  
115.085.14.1 matná čierna/kružky lesklý chróm, plast



115.085.11.1 biela/kružky matná biela, plast  
115.085.01.1 matná biela/kružky biela, plast



115.085.DW.1 čierna/kružky matná čierna, plast  
115.085.16.1 matná čierna/kružky čierna, plast

### OMEGA30



115.080.KJ.1 biela/prúžok lesklý chróm, plast  
115.080.JT.1 matná biela/prúžok lesklý chróm, plast



115.080.KK.1 biela/prúžok zlatá, plast



115.080.KH.1 lesklý chróm/prúžok matný chróm, plast



115.080.JQ.1 matný chróm/prúžok lesklý chróm, plast



115.080.KM.1 čierna/prúžok lesklý chróm, plast  
115.080.14.1 matná čierna/prúžok lesklý chróm, plast



115.080.11.1 biela/prúžok matná biela, plast  
115.080.01.1 matná biela/prúžok biela, plast



115.080.DW.1 čierna/prúžok matná čierna, plast  
115.080.16.1 matná čierna/prúžok čierna, plast

### OMEGA60



115.081.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované



115.081.JL.1 pieskovosivé sklo/lesklý chróm, zalicované



115.081.JK.1 sklo ľavá/lesklý chróm, zalicované



115.081.SJ.1 čierna sklo/lesklý chróm, zalicované



115.081.GH.1 brúsený/lesklý chróm, zalicované

### ROZMERY TLAČIDIEL OMEGA:

212 x 142 mm: Omega20 a Omega30  
184 x 114 mm: Omega60

- Všetky tlačidlá Omega sú určené na nádržky Omega.
- Ovládanie spredu alebo zhora.
- Splachovanie dvoma množstvami vody.
- Tlačidlo Omega60 je určené na zalicovanie s obkladom. K tlačidlu je možné priložiť kovový krycí rámik 115.086.21.1 (lesklý chróm) alebo 115.086.GH.1 (brúsený chróm).
- Matné tlačidlá majú povrchovú úpravu easy-to-clean, ktorá minimalizuje zanechávanie viditeľných odtlačkov na tlačidle.
- Dávkovač tyčínok DuoFresh nie je vhodný na tlačidlá Omega.



# TLAČIDLÁ GEBERIT NA NÁDRŽKY SIGMA

## SIGMA01



115.770.11.5 alpská biela, plast



115.770.21.5 lesklý chróm, plast



115.770.JQ.5 matný chróm, plast



115.770.DW.5 čierna, plast



115.770.DT.5 ušľachtlá mosadz, plast




115.770.KA.5 lesklýmatný chróm, plast



115.770.LA.5 biela/zltá/zelená, plast



115.770.LB.5 biela/modrá/červená, plast



115.758.16.5 matná čierna/krúžok čierna/kov



115.882.DW.1 čierna/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)

## SIGMA10



115.758.KJ.5 biela/krúžok lesklý chróm, plast  
115.768.JT.5 matná biela/krúžok lesklý chróm, kov



115.758.KK.5 biela/krúžok zlatá, plast




115.758.KH.5 lesklý chróm/krúžok matný chróm, plast



115.758.JQ.5 matný chróm/krúžok lesklý chróm, plast




115.758.KM.5 čierna/krúžok lesklý chróm, plast  
115.758.14.5 matná čierna/krúžok lesklý chróm, kov




115.758.01.5 matná biela/krúžok biela, kov



115.758.SN.5 brúsená/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.787.SN.5 priskrutkovateľné)



115.758.SN.5 brúsená/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)



115.758.SN.5 brúsená/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)



115.758.SN.5 brúsená/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)

## SIGMA20



115.882.KJ.1 biela/krúžky lesklý chróm, plast  
115.882.JT.1 matná biela/krúžky lesklý chróm, plast



115.882.KK.1 biela/krúžky zlatá, plast



115.882.KH.1 lesklý chróm/krúžky matný chróm, plast




115.882.JQ.1 matný chróm/krúžky lesklý chróm, plast



115.882.KM.1 čierna/krúžky lesklý chróm, plast  
115.882.14.1 matná čierna/krúžky lesklý chróm, plast




115.882.11.1 biela/krúžky matná biela, plast  
115.882.01.1 matná biela/krúžky biela, plast



115.882.DW.1 čierna/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)



115.882.SN.1 brúsená/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)



115.882.SN.1 brúsená/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)



115.882.SN.1 brúsená/krúžky leštená ušľachtlá oceľ (115.889.SN.1 priskrutkovateľné)

## SIGMA21



115.884.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zinková zliatina




115.884.JL.1 pieskovosivé sklo/lesklý chróm, zinková zliatina




115.884.JK.1 sklo láva/lesklý chróm, zinková zliatina



115.884.SJ.1 čierna sklo/lesklý chróm, zinková zliatina



115.884.JM.1 bridlica mustang/lesklý chróm, zinková zliatina




115.884.JV.1 vzhľad betónu/lesklý chróm, zinková zliatina/kamenina




115.884.JX.1 americký orech/lesklý chróm, zinková zliatina/drevo



115.884.00.1 na individuálnu úpravu/lesklý chróm, zinková zliatina



115.884.00.1 na individuálnu úpravu/lesklý chróm, zinková zliatina




115.884.00.1 na individuálnu úpravu/lesklý chróm, zinková zliatina

## SIGMA50



115.650.SJ.1 čierna sklo/farba červené zlatá, zinková zliatina




115.650.JM.1 bridlica mustang/farba červené zlatá, zinková zliatina



115.650.JV.1 vzhľad betónu/farba červené zlatá, zinková zliatina/kamenina



115.650.JX.1 americký orech/farba červené zlatá, zinková zliatina/drevo




115.650.00.1 na individuálnu úpravu/farba červené zlatá, zinková zliatina




115.650.SI.1 biele sklo/čierny chróm, zinková zliatina




115.650.SJ.1 čierna sklo/čierny chróm, zinková zliatina



115.650.SI.1 biele sklo/čierny chróm, zinková zliatina



115.650.SI.1 biele sklo/čierny chróm, zinková zliatina



115.650.SI.1 biele sklo/čierny chróm, zinková zliatina

## SIGMA30



115.883.KJ.1 biela/prúžok lesklý chróm, plast  
115.883.JT.1 matná biela/prúžok lesklý chróm, plast




115.883.KK.1 biela/prúžok zlatá, plast




115.883.KH.1 lesklýchróm/prúžok matný chróm, plast



115.883.JQ.1 matný chróm/prúžok lesklý chróm, plast



115.883.KM.1 čierna/prúžok lesklý chróm, plast  
115.883.14.1 matná čierna/prúžok lesklý chróm, plast




115.883.11.1 biela/prúžok matná biela, plast  
115.883.01.1 matná biela/prúžok biela, plast



115.883.DW.1 čierna/prúžok matná čierna, plast  
115.883.16.1 matná čierna/prúžok biela, plast



115.883.11.1 biela/prúžok matná biela, plast  
115.883.01.1 matná biela/prúžok biela, plast




115.883.11.1 biela/prúžok matná biela, plast  
115.883.01.1 matná biela/prúžok biela, plast



115.883.11.1 biela/prúžok matná biela, plast  
115.883.01.1 matná biela/prúžok biela, plast

## SIGMA30 štart/stop



115.893.KJ.1 biela/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.KY.1 lesklý chróm/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.KX.1 brúsený chróm/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.45.1 zlatá, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.JT.1 matná biela/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.14.1 matná čierna/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.14.1 matná čierna/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.14.1 matná čierna/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné



115.893.14.1 matná čierna/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné




115.893.14.1 matná čierna/prúžok lesklý chróm, zinková zliatina, priskrutkovateľné

## SIGMA50



115.788.11.2 biela/chróm, zinková zliatina/plast



115.788.DW.2 čierna/chróm, zinková zliatina/plast



115.788.JX.2 americký orech/chróm, zinková zliatina/drevo



115.788.00.2 na individuálnu úpravu/farba červené zlatá, zinková zliatina




115.788.JM.2 brúsené, farba červené zlatá, zinková zliatina



115.788.JV.2 brúsené, farba červené zlatá, zinková zliatina




115.788.JX.2 americký orech/chróm, zinková zliatina/drevo



115.788.00.2 na individuálnu úpravu/farba červené zlatá, zinková zliatina



115.788.00.2 na individuálnu úpravu/farba červené zlatá, zinková zliatina



115.788.00.2 na individuálnu úpravu/farba červené zlatá, zinková zliatina

## SIGMA60



115.640.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.JL.1 pieskovo-sivé sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.JK.1 sklo láva/lesklý chróm, zalicované



115.640.SJ.1 čierna sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.GH.1 brúsený/lesklý chróm, zalicované




115.640.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.SJ.1 čierna sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované




115.640.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované


## SIGMA70



115.622.SI.1 biele sklo



115.622.JL.1 pieskovo-sivé sklo




115.622.JK.1 sklo láva




115.622.SJ.1 čierna sklo




115.622.QF.1 mosadz, kov




115.622.QB.1 červené zlatá, kov



115.622.QD.1 čierny chróm, kov



115.622.SN.6 brúsená oceľ/krúžok leštená oceľ




115.622.SN.6 brúsená oceľ/krúžok leštená oceľ



115.622.SN.6 brúsená oceľ/krúžok leštená oceľ

## SIGMA80




115.640.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.JL.1 pieskovo-sivé sklo/lesklý chróm, zalicované




115.640.JK.1 sklo láva/lesklý chróm, zalicované




115.640.SJ.1 čierna sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.GH.1 brúsený/lesklý chróm, zalicované



115.640.SI.1 biele sklo/lesklý chróm, zalicované



115.640.SJ.1 čierna sklo/lesklý chróm, zalicované

